

Garant**Precisionsplåtborrsats HSS, Skär-Ø DC: 3-30,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	118120 3-30,5
GTIN	4045197193209
Artikelklass	11C

Beskrivning**Utförande:**

Med skarp borrarsets, ingen förborrning nödvändig. Koniskt stigande skäreppor och radiell avbackning på utsidan ger en jämn och fin bearbetning. Skala i spåren. Skaftet har dessutom tre ytor.

Sats med 3 koniska plåtborr och 1 borrarpaste nr 118160 i kasset.

Användningsdata:

Borrning utan grader eller skakmärken.

Stålplåt 0,1–2 mm, rostfri plåt (V2A) 0,1–1 mm, järnfria metaller: 0,1–5 mm, plast upp till 10 mm.

Innehåll:

vardera 1 plåtborr: Nr 118020 storlek 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

borrarpaste: nr 118160

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	3 - 30,5 mm
Färgring	Utan
Skärmaterial	HSS

Produktslag	Konisk plåtborr
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Skaft med tre spännytor

Tillbehör

Koniskt precisionsplåtborr HSS Skär-Ø DC 3-14 mm	118020 3-14
Borrpasta Ø 29 mm×91 mm	118160
Koniskt precisionsplåtborr HSS Skär-Ø DC 8-20 mm	118020 8-20
Koniskt precisionsplåtborr HSS Skär-Ø DC 16-30,5 mm	118020 16-30,5