

**Garant****Precisionsplåtborrsats HSS, TiN, Skär-Ø DC: 3-30,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	118130 3-30,5
GTIN	4045197579133
Artikelklass	11C

**Beskrivning****Utförande:**

**Med skarp borrarpet, ingen förborrning nödvändig.** Koniskt stigande skäreppor och radiell avbackning på utsidan ger en jämn och fin bearbetning. Skala i spåren. Skaftet har dessutom tre ytor.

Sats med 3 koniska plåtborr och 1 borrarpet nr 118160 i kassett.

**Användningsdata:**

Borrning utan grader eller skakmärken.

Stålplåt 0,1–2 mm, rostfri plåt (V2A) 0,1–1 mm, järnfria metaller: 0,1–5 mm, plast upp till 10 mm.

**Innehåll:**

vardera 1 plåtborr: Nr 118030 storlek 3 – 14; 8 – 20; 16 – 30,5

borrarpet: nr 118160

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D <sub>c</sub>	3 - 30,5 mm
Beläggning	TiN
Färgring	Utan

Skärmaterial	HSS
Produktslag	Koniskt plåtborr
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Skaft med tre spännytor

## Tillbehör

Koniskt precisionsplåtborr HSS Skär-Ø DC 3-14 mm	118020 3-14
Koniskt precisionsplåtborr HSS Skär-Ø DC 8-20 mm	118020 8-20
Borrpasta Ø 29 mm×91 mm	118160
Koniskt precisionsplåtborr HSS Skär-Ø DC 16-30,5 mm	118020 16-30,5