

Garant**Konisk plåtborr HSS, TiAlN, Skär-Ø: 4-20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	118324 4-20
GTIN	4045197199621
Artikelklass	11C

Beskrivning**Utförande:**

Med cylindriskt dubbhålsborr, Ø-markering i spåret. Skaftet har dessutom tre ytor. stegborr med spiral för optimal spån borttransport och högkapacitetsbeläggning för hög slitstyrka.

Användningsdata:

Borrning och gradning, maximal materialtjocklek = steghöjd (se tabellen).

Teknisk beskrivning

Borrsteg stigande med	2 mm
steghöjd	4 mm
totallängd	70 mm
Skaft-Ø	9 mm
Skär-Ø D _c	4 - 20 mm
Beläggning	TiAlN
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Skaft med tre spännytor
Färgring	Utan
Produktslag	Konisk plåtborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		