

**Garant****Koniskt precisionsplåtborr HSS, Skär-Ø DC: 3-14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	118020 3-14
GTIN	4045197036421
Artikelklass	11C

**Beskrivning****Utförande:**

**Med skarp borrarspets, ingen förborrning nödvändig.** Koniskt stigande skäreppor och radiell avbackning på utsidan ger en jämn och fin bearbetning. Skala i spåren. Skaftet har dessutom tre ytor.

**Användningsdata:**

Borrning utan grader eller skakmärken.

Stålplåt 0,1–2 mm, rostfri plåt (V2A) 0,1–1 mm, järnfria metaller: 0,1–5 mm, plast upp till 10 mm.

**Teknisk beskrivning**

Skär-Ø D <sub>c</sub>	3 - 14 mm
totallängd	58 mm
Skaft-Ø	6 mm
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Skaft med tre spännytor
Färgring	Utan
Produktslag	Konisk plåtborr

**Användardata**

	<b>Lämplighet</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kod</b>
Aluminium, plast	mindre lämplig		
Alu (kortspånig)	mindre lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		