

Garant**Stegborr HSS/E, obelagd, Skär-Ø: 4-12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	118320 4-12
GTIN	4045197036575
Artikelklass	11C

Beskrivning**Utförande:**

Med cylindriskt dubbhålsborr, Ø-markering i spåret. Skaftet har dessutom tre ytor.

Användningsdata:

Borrning och gradning, maximal materialtjocklek = steghöjd (se tabellen).

Teknisk beskrivning

Borrsteg stigande med	1 mm
steghöjd	6 mm
totallängd	79 mm
Skaft-Ø	6 mm
Skär-Ø D _c	4 - 12 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS E
Norm	Verkstadsnorm
Skaft	Skaft med tre spännytor
Färgring	Utan
Produktslag	Konisk plåtborr

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig		
Stål < 750 N/mm ²	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
INOX < 900 N/mm ²	lämplig		
GG(G)	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	mindre lämplig		