

Garant**Spiralborr HSS-Co8, TiAlN, Ø DC h8: 1,4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	114550 1,4
GTIN	4045197020635
Artikelklass	11B

Beskrivning**Utförande:**

För **extremt hög värmebeständighet, mycket robust** tack vare **stabil kärna**.

Med urspetsning form C

Rekommendation:**Största borrhjup:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
Nominell Ø D _c	1,4 mm
Spännspårlängd L _c	18 mm
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm ²	0,02 mm/v
Tolerans nom.-Ø	h8
Skaftdiameter D _s	1,4 mm
totallängd L	40 mm
Norm	DIN 338
Rekommenderat maximalt borrhjup L ₂	15,9 mm
Spetsvinkel	135 grad
Skaft	Cylindriskt skaft
Beläggning	TiAlN

Skärmaterial	HSS Co 8
Spiralvinkel	35 grad
Invändig	nej
Färgring	blå
Produktslag	Spiralborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 750 N/mm ²	mindre lämplig	37 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	31 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	12 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	20 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	6 m/min	S
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		