

**uvex****Hörsekkyddsproppset uvex x-fit, Typ: 200****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 097325 200    |
| GTIN         | 4031101312750 |
| Artikelklass | 04U           |

**Beskrivning****Utförande:**

Mycket mjuk öronpropp av polyuretan som mjukt anpassar sig efter hörselgångens anatomiska form. Den slutna ytan förhindrar att smuts ansamlas och stänger även ute främmande ämnen. Den patenterade x-grip-tekniken underlättar snabb och exakt isättning och borttagning av öronproppen och minskar expansionstrycket, vilket ger en hög bärkomfort och även gör att öronproppen kan användas under längre tid.

Lämpar sig väl **för medelstora och stora hörselgångar**. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 35 dB, L = 34 dB). **Utlämningskartong** med **200 par**, hygieniskt förpackade **parvis i polyetenpåse**.

**Utförande reklamtext:**

Mycket mjuka PU-öronproppar med slutna yta (förhindrar ansamling av smuts).

- **Patenterad x-grip-teknik gör det lättare att sätta in och ta ur öronpropparna.**
- **Reducerat expansionstryck.**

Lämpar sig väl för **medelstora och stora** hörselgångar. SNR = 37 dB (H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB).

**Teknisk beskrivning**

|             |        |
|-------------|--------|
| förpackning | parvis |
|-------------|--------|

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Innehåll              | 200 par                  |
| SNR-värde (dämpvärde) | 37 dB(A)                 |
| Material öronproppar  | Polyuretan               |
| Produktslag           | Engångshörselskyddspropp |

---

## Tillbehör

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| Hörselskyddsautomater Typ 500       | 097530 500 |
| BullerindikatorNI100                | 097305     |
| Hörselskyddsautomateruvex one2click | 097525     |