



Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande, Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	097753 2
GTIN	4046719384174
Artikelklass	04M

Beskrivning

Utförande:

Kapselhörselskydden är tack vare sin låga vikt bekväma att bära och kan lätt kombineras med annan skyddsutrustning. Den praktiska tätningringen i en blandning av gel och skumplast säkerställer optimal tätning och hög bärkomfort även vid användning under längre tid.

Hjälmutförandet i Peltor™ Optime™-serien har samma kapsegenskaper som utförandet med hjässbygel. Kan med några få handgrepp fästas på hjälmar med 30 mm Euro Slot-fäste. SNR = 30 dB (H = 34 dB, M = 28 dB, L = 19 dB).

OBS!:

Passande hjälmar under nr 097815 (3M), nr 097802 (Schuberth). Hygiensatser under nr 097764, 097748.

Teknisk beskrivning

SNR-värde (dämpvärde)	30 dB(A)
Serie	Peltor™ Optime™
Produktslag	Hörselkåpor

Tillbehör

SvettabsorberarePeltor™ clean	097304
Hygienkitför Peltor™ Optime™ II	097733
SkyddshjälmG3000 Färg BLUE	097815 BLUE
SkyddshjälmG3000 Färg WHITE	097815 WHITE
SkyddshjälmG3000 Färg YELLOW	097815 YELLOW
BullerindikatorNI100	097305