



## Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande, Typ: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	097753 3
GTIN	4046719384228
Artikelklass	04M

### Beskrivning

#### Utförande:

Kapselhörselskydden är tack vare sin låga vikt bekväma att bära och kan lätt kombineras med annan skyddsutrustning. Den praktiska tätningssringen i en blandning av gel och skumplast säkerställer optimal tätning och hög bärkomfort även vid användning under längre tid.

**Hjälmutförandet** i Peltor™ Optime™-serien har samma kapsegenskaper som utförandet med hjässbygel. Kan med några få handgrepp fästas på hjälmar med 30 mm Euro Slot-fäste. SNR = 34 dB (H = 40 dB, M = 32 dB, L = 22 dB).

#### OBS!:

Passande hjälmar under nr 097815 (3M), nr 097802 (Schuberth). Hygiensatser under nr 097764, 097748.

### Teknisk beskrivning

SNR-värde (dämpvärde)	34 dB(A)
Serie	Peltor™ Optime™
Produktslag	Hörselkåpor

---

**Tillbehör**

SkyddshjälmG3000 Färg WHITE	097815 WHITE
SvettabsorberarePeltor™ clean	097304
SkyddshjälmG3000 Färg BLUE	097815 BLUE
Hygienkitför Peltor™ Optime™ III	097748
SkyddshjälmG3000 Färg YELLOW	097815 YELLOW
BullerindikatorNI100	097305