

uvex**Skyddshjälm uvex pheos B-WR, Färg: BLUE**

Beställningsdata

Ordernummer	097811 BLUE
GTIN	4031101510286
Artikelklass	04U

Beskrivning

Utförande:

Lätt hjälmskal av HDPE (High Density Polyethylene) med **tre variabla ventilationsöppningar** för hög bärkomfort. Det **extra urtaget på framsidan** av hjälmen ger möjlighet att sätta fast en pannlampa. **Beständig mot kyla ned till -30 °C** och skydd mot stänk av flytande metall (MM).

- **Sexpunkts bältesband**
- **30 mm Euro Slot-fäste**
- **Svettrem av konstläder**
- **Rak form**
- **Med vridlås**

Användningsdata:

industri, byggindustri, montage

Norm:

DIN EN 397

Specifikation:

Beständig mot kyla ned till -30 °C och skydd mot stänk av flytande metall (MM).

Reservdel:

Nr 097820 Konstlädervettband.

hjälmegenskap: Skydd mot stänk av flytande metall

Material hjälmskal: HDPE

Breddjustering: Vridlås

Storlek: 52 - 61 cm

vikt: 406 g

Teknisk beskrivning

Färg	blå
Köldbeständighet	upp till -30 °C
Breddjustering	Vridlås
6-punkts textilupphängning	ja
Clips för montering av delar	ja
vikt	406 g
Pannlampa kan fästas	ja
Storlek	52 - 61 cm
hjälmegenskap	Skyddar ned till -30°C
hjälmegenskap	Skydd mot stänk av flytande metall
Material hjälmskal	HDPE
Norm	DIN EN 397
Produktslag	Skyddshjälm

Tillbehör

Konstlädarsvettband uvex pheos / airwing	097820
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X5	097756 X5
Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 3	097753 3
Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 2	097753 2
Kapselhörselskydd Peltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 1	097753 1
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X4	097756 X4
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X2	097756 X2
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X1	097756 X1
Kapselhörselskydd Peltor™ X-serien hjälmutförande Typ X3	097756 X3
Hörselkåpor Typ HELMET	097795 HELMET