

3M**Skyddshjälm G3000, Färg: WHITE****Beställningsdata**

Ordernummer	097815 WHITE
GTIN	7318640053694
Artikelklass	04M

Beskrivning**Utförande:**

Skyddshjälm av UV-stabiliserad ABS. Den **inbyggda UV-sensorn** visar när hjälmen har blivit spröd på grund av för hög UV-belastning och måste bytas. Den invändiga utrustningen kan vändas 180 grader och gör det möjligt att bära skärmen i nacken (fördel vid arbeten i trånga utrymmen). **Bra ventilation** vid hjälmens övre skal. **Beständig mot kyla ned till -30 °C** och skydd mot stänk av flytande metall (MM).

- **Fyrpunkts bältesband, höjdställbart**
- **30 mm Euro Slot-fäste**
- **Svettrem av plast**
- **Rak form**
- **Med vridlås**

Användningsdata:

industri, byggindustri, skogsindustri

Norm:

DIN EN 397

Specifikation:

Beständig mot kyla ned till -30 °C och skydd mot stänk av flytande metall (MM)

Passar till:

Hörselkåpor nr 097753; 097756

Reservdel:

Nr 097825 Standardsvetsband. Nr 097826 Ladersvetsband.

Teknisk beskrivning

Breddjustering	Vridlås
Färg	vit
Imfri in- och utsida	ja
vikt	310 g
Köldbeständighet	upp till -30 °C
UV-sensor för anvisningar om byte	ja
Kan svängas 180°	ja
Beständig mot smält metallsprut (MM)	ja
Storlek	53 - 62 cm
hjälmegenskap	Skyddar ned till -30°C
hjälmegenskap	Skydd mot stänk av flytande metall
Material hjälmskal	ABS
Norm	DIN EN 397
Produktslag	Skyddshjälm

Tillbehör

KapselhörselskyddPeltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 2	097753 2
Hållare för klart visirPeltor™ G500 tillverkarens beteckning G500-GU	097872 G500-GU
HjälmadapterP3EV	097827
Skyddsglasögon med hjälmfästeV9C	097829
StandardsvettbandHYG3	097825
LädersvettbandHYG4	097826
Hörselkåpor Typ HELMET	097795 HELMET
Hakrem GH4 Upphängning 3P	097833 3P
KapselhörselskyddPeltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 3	097753 3

KapselhörselskyddPeltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 1

097753 1