

3M**Skyddshjälm G3000, Färg: BLUE****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 097815 BLUE |
| GTIN | 4046719316687 |
| Artikelklass | 04M |

Beskrivning**Utförande:**

Skyddshjälm av UV-stabiliserad ABS. Den **inbyggda UV-sensorn** visar när hjälmen har blivit spröd på grund av för hög UV-belastning och måste bytas. Den invändiga utrustningen kan vändas 180 grader och gör det möjligt att bära skärmen i nacken (fördel vid arbeten i trånga utrymmen). **Bra ventilation** vid hjälmens övre skal. **Beständig mot kyla ned till -30 °C** och skydd mot stänk av flytande metall (MM).

- **Fyrpunkts bältesband, höjdställbart**
- **30 mm Euro Slot-fäste**
- **Svettrem av plast**
- **Rak form**
- **Med vridlås**

Användningsdata:

industri, byggindustri, skogsindustri

Norm:

DIN EN 397

Specifikation:

Beständig mot kyla ned till -30 °C och skydd mot stänk av flytande metall (MM)

Passar till:

Hörselkåpor nr 097753; 097756

Reservdel:

Nr 097825 Standardsvetsband. Nr 097826 Ladersvetsband.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| vikt | 310 g |
| Köldbeständighet | upp till -30 °C |
| Färg | blå |
| Beständig mot smält metallsprut (MM) | ja |
| Imfri in- och utsida | ja |
| Kan svängas 180° | ja |
| Breddjustering | Vridlås |
| UV-sensor för anvisningar om byte | ja |
| Storlek | 53 - 62 cm |
| hjälmegenskap | Skyddar ned till -30°C |
| hjälmegenskap | Skydd mot stänk av flytande metall |
| Material hjälmskal | ABS |
| Norm | DIN EN 397 |
| Produktslag | Skyddshjälm |

Tillbehör

| | |
|--|----------------|
| HjälmadapterP3EV | 097827 |
| Skyddsglasögon med hjälmfästeV9C | 097829 |
| KapselhörselskyddPeltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 1 | 097753 1 |
| StandardsvettbandHYG3 | 097825 |
| Hållare för klart visirPeltor™ G500 tillverkarens beteckning G500-GU | 097872 G500-GU |
| KapselhörselskyddPeltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 2 | 097753 2 |
| Hörselkåpor Typ HELMET | 097795 HELMET |
| LädersvettbandHYG4 | 097826 |
| Hakrem GH4 Upphängning 3P | 097833 3P |

KapselhörselskyddPeltor™ Optime™ hjälmutförande Typ 3

097753 3