

Garant**Kärnhålsborr HM plan, Ø DC: 85mm****Beställningsdata**

Ordernummer	118500 85
GTIN	4045197037572
Artikelklass	11C

Beskrivning**Utförande:**

Borrkrona och skaft från ett stycke (härdat), därför ytterst stabilt och med perfekt rundgång.

Smala skärplattor av hårdmetall med **positiv spånvinkel** och **stor släppningsvinkel** leder till god skärverkan vid lågt skärtryck.

Utbytbart centrumborr, skaft med tre spännytor.

Skärbredd 2 mm vid alla storlekar. Ø-tolerans: **+ 0,10 / - 0,05 mm**.

Mått L: **Alla strl = 8 mm**.

Användningsdata:

För användning i stationära maskiner. Lämpar sig väl för fiberarmerade plaster (GFK och CFK).

Endast för platt material med högst 4 mm tjocklek.

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	85 mm
Skaft-Ø	13 mm
längd L	8 mm
Utförande	plan
Skärmaterial	VHM
Norm	Verkstadsnorm

Skaft	Skaft med tre spännytor
Ø-tolerans	-0,05/0,1 mm
Färgring	Utan
Produktslag	Kärnhålsborr

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	50 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	35 m/min	M
Grafit, glasfiber	lämplig	80 m/min	N
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		