

**Kärnborr HSS Skärdjup 30 mm, obelagd, Ø DC: 40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	118790 40
GTIN	4045197514998
Artikelklass	12D

Beskrivning**Utförande:**

Passar till alla vanliga magnetbormaskiner. Mycket god bearbetning genom optimerad skärgeometri. Går lätt att slipa om. Med Weldonskaft – Ø **19 mm**.

HSS obelagd – prisvärt alternativ.

Användningsdata:

På mobila magnet- eller stationära pelarbormaskiner för håltagning av stora hål i stålkonstruktioner. Kärnboret skär endast ut en tunn ring ur materialet. Borrkärnan stöts ut via ett utstötart Stift med hjälp av fjäderkraft.

leveransinnehåll:

Utan utstötartstift.

OBS!:

För smörjning av kärnborr rekommenderas högeffektiv skärolja (se nr 084210).

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	40 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	Verkstadsnorm
Färgring	Utan
Produktslag	Kärnhålsbör

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	60 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	60 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	10 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	10 m/min	M
Uni	lämplig		
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	mindre lämplig		