


**Garant****Centrumborr HSS A, obelagd, Nominell Ø DC k12: 0,8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	111000 0,8
GTIN	4045197000101
Artikelklass	11A

**Beskrivning****Utförande:**

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke, spiralformat. Enkelsidigt skärande.

**Teknisk beskrivning**

Skafttolerans	h7
Antal skär Z	2
Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,01 mm/v
Nominell Ø D <sub>c</sub>	0,8 mm
för arbetsstyckes-Ø	4 – 6 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	3,15 mm
totallängd L	25 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 333
Typ	A
Tolerans nom.-Ø	k12
Försänkingsvinkel	60 grad
Skärriktning	Höger
Skaft	Cylindriskt skaft med h7

Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Centrerborrar

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	8 m/min	P
CuZn	lämplig	80 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		