



Kärnborr HM Skärdjup 35 mm, Ø DC: 35mm



Beställningsdata

Ordernummer	119000 35
GTIN	4014586240220
Artikelklass	03G

Beskrivning

Utförande:

Högpresterande hårdmetall-kärnborr med QuickIN-hållare.

Totallängd: 77 mm för alla borrdimensioner.

Passar till:

Snabbytesystem för tidsbesparande verktygsbyte utan nyckel.

Passar till FEIN kärnborrenheter, med adapter även för andra fabrikat. Kärnboret avverkar bara en enda materialring, vilket sparar cirka 40 %–60 % tid.

leveransinnehåll:

Utan centrerstift.

OBS!:

FEIN kärnborrenheter se nr 076520/ 076524/ 076526 Grupp 0 – Verkstadsutrustning.

Vid användning av kärnborr 119010 och 119000 krävs centreringsstiftet 119019.

Teknisk beskrivning

Nominell Ø D _c	35 mm
Skärmaterial	VHM
Färgring	Utan
Produktslag	Kärnhålsborr

Användardata

Lämplighet**V_c****ISO-kod**

Alu > 10% Si	mindre lämplig
Stål < 500 N/mm ²	lämplig
Stål < 750 N/mm ²	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	lämplig
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig
INOX < 900 N/mm ²	lämplig
INOX > 900 N/mm ²	lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
vått maximal	lämplig
vått minimal	mindre lämplig
torrt	lämplig