



## Kärnborr HM Skärdjup 35 mm, Ø DC: 25mm



### Beställningsdata

Ordernummer	119000 25
GTIN	4014586240121
Artikelklass	03G

### Beskrivning

#### Utförande:

Högpresterande hårdmetall-kärnborr med QuickIN-hållare.

**Totallängd: 77 mm** för alla borrdimensioner.

#### Passar till:

Snabbytesystem för tidsbesparande verktygsbyte utan nyckel.

Passar till FEIN kärnborrenheter, med adapter även för andra fabrikat. Kärnborret avverkar bara en enda materialring, vilket sparar cirka 40 %–60 % tid.

#### leveransinnehåll:

**Utan** centrerstift.

#### OBS!:

FEIN kärnborrenheter se nr 076520/ 076524/ 076526 Grupp 0 – Verkstadsutrustning.

Vid användning av kärnborr 119010 och 119000 krävs centreringsstiftet 119019.

### Teknisk beskrivning

Nominell Ø D <sub>c</sub>	25 mm
Skärmaterial	VHM
Färgring	Utan
Produktslag	Kärnhålsborr

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Alu > 10% Si	mindre lämplig
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Uni	lämplig
Olja	lämplig
vått maximal	lämplig
vått minimal	mindre lämplig
torrt	lämplig