

**HOLEX****Dragtapp Haas-Mikron 45° med hål och passning tätad, passar för konor: 40****Beställningsdata**

Ordernummer	308680 40
GTIN	4045197701008
Artikelklass	32Z

**Beskrivning****Beskrivning:**

Verktøjshållaren dras fast i spindelns via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

**Användningsdata:**

För verktyg med koniskt skaft **DIN 69871 och JIS B 6339** (MAS-BT), **utom storlek 30.**

**OBS!:**

**Tätad** – med O-ring.

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

**Teknisk beskrivning**

max. åtdragningsmoment	50 Nm
gängaM	M16
totallängd L	57 mm
Kragdiameter D	23 mm
L <sub>1</sub>	32 mm
Huvud-Ø D <sub>1</sub>	15 mm
passar för konor med färgkod	SK 40
passar för konor	40

nyckelvidd	19 mm
Dragtapp norm	MAS 403
Produktslag	Dragtappar

---

## Tillbehör

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308825 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40