

**HOLEX****Dragtapp Haas-Mikron 45° utan hål tätad, passar för konor: 40****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 308685 40     |
| GTIN         | 4045197701015 |
| Artikelklass | 32Z           |

**Beskrivning****Beskrivning:**

Verktøjshållaren dras fast i spindeln via dragtapparna på spindelns spänngripare. Dragtappar finns i olika utföranden. De utgör en viktig länk mellan maskinen och verktyget. Kraven på dragtapparnas noggrannhet, hållfasthet och tillförlitlighet är höga.

**Användningsdata:**

För verktyg med koniskt skaft **DIN 69871 och JIS B 6339** (MAS-BT), **utom storlek 30.**

**OBS!:**

**Tätad** – med O-ring.

Motsvarande lämplig chucknyckel och nyckelvidder finns i vår eShop.

Se noga till att åtdragningsmomentet är det rätta vid montering av AB.

**Teknisk beskrivning**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Huvud-Ø D <sub>1</sub>       | 15 mm |
| L <sub>1</sub>               | 32 mm |
| gängaM                       | M16   |
| max. åtdragningsmoment       | 50 Nm |
| passar för konor             | 40    |
| totallängd L                 | 57 mm |
| passar för konor med färgkod | SK 40 |
| Kragdiameter D               | 23 mm |

|               |            |
|---------------|------------|
| nyckelvidd    | 19 mm      |
| Dragtapp norm | MAS 403    |
| Produktslag   | Dragtappar |

## Tillbehör

|  |           |
|--|-----------|
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872)<br>passar för kona-storlek 40 | 308825 40 |
| Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872)<br>passar för kona-storlek 40 | 308820 40 |