



## Hålskärare komplett (utan säkerhetsring) med ett lutande skär HSS/E nr 119550, Typ: 00/12



### Beställningsdata

Ordernummer	119500 00/12
GTIN	4033591019218
Artikelklass	16B

### Beskrivning

#### Utförande:

Hålskärare komplett (utan säkerhetsring) med 1 lutande HSS-E-skär (nr 119550) för dragande snitt utan risk att skäret fastnar i materialet.

#### Användningsdata:

På **stationära bormaskiner** för precis utskärning av hål resp.skivor.

#### OBS!:

**För utskärning av ringar** kan för storlek 00/.. och 00A flera skärhållare fästas på tvärbalken.

### Teknisk beskrivning

centrerborr Ø	6 mm
arbetsområde med 1 skär	30 - 200 mm
Skaft-Ø	12 mm
Produktslag	Hålskärare

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig		
Alu (kortspånig)	lämplig		
Alu > 10% Si	lämplig		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig		
CuZn	mindre lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		