

Garant**Dubbhålsborr HSS-E extra lång A, obelagd, Nominell Ø DC k12: 3,15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	111300 3,15
GTIN	4045197000583
Artikelklass	11A

Beskrivning**Utförande:**

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke.
Spiralformat, extra långt skaft, liknande DIN 333-A.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	2
för arbetsstyckes-Ø	30 – 40 mm
Nominell Ø D _c	3,15 mm
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,03 mm/v
Skafttolerans	h7
Skaftdiameter D _s	10 mm
totallängd L	120 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS E
Norm	Verkstadsnorm
Typ	A
Tolerans nom.-Ø	k12
Försänkningsvinkel	60 grad
Skärriktning	Höger
Skaft	Cylindriskt skaft med h7

Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Centerborrar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	8 m/min	M
GG(G)	mindre lämplig	25 m/min	K
CuZn	lämplig	80 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		