

Garant**Centrumborr HSS A vänster, obelagd, Nominell Ø DC k12: 3,15mm****Beställningsdata**

Ordernummer	111250 3,15
GTIN	4045197000491
Artikelklass	11A

Beskrivning**Utförande:**

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke.

Vänsterskärande, spiralformat.**Teknisk beskrivning**

Nominell Ø D _c	3,15 mm
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,03 mm/v
Skafttolerans	h7
Antal skär Z	2
för arbetsstyckes-Ø	30 – 40 mm
Skaftdiameter D _s	8 mm
totallängd L	50 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 333
Typ	A
Tolerans nom.-Ø	k12
Försänkningvinkel	60 grad
Skärriktning	Vänster

Skaft	Cylindriskt skaft med h7
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Centrerborrar

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
CuZn	lämplig	80 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		