

Garant**Centrumborr HSS B vänster, obelagd, Nominell Ø DC k12: 6,3 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	111540 6,3
GTIN	4045197001016
Artikelklass	11A

Beskrivning**Utförande:**

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke.

Med extra eggförstärkning (120° försänkingsvinkel), spiralformat, **vänsterskärande**.

Nominell Ø D_c: 6,3 mm

för arbetsstyckes-Ø: 100 – 150 mm

Skaftdiameter D_s: 20 mm

totallängd L: 80 mm

Matning f i stål < 900 N/mm²: 0,05 mm/v

Teknisk beskrivning

Skafttolerans	h7
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,05 mm/v
Nominell Ø D _c	6,3 mm
för arbetsstyckes-Ø	100 – 150 mm
Antal skär Z	2
Skaftdiameter D _s	20 mm
totallängd L	80 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 333

Typ	B
Tolerans nom.-Ø	k12
Försänkingsvinkel	120 grad
Skärriktning	Vänster
Skaft	Cylindriskt skaft med h7
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Centrumborr