



Elektronikskruvmejselsats Kraftform Micro, Antal skruvmejslar: 12



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 667175 12 |
| GTIN | 4013288194831 |
| Artikelklass | 63H |

Beskrivning

Utförande:

Mikroskruvmejsel sats, 12 delar, för mycket små storlekar av spår-, krysspår-Phillips-Recess, TORX® BO-, TORX PLUS® IPR-, Microstix®- och sexkantskruvar plus 1 spånurdragare. Särskilt lämplig för t.ex. smartphones, mobiltelefoner, kameror och elektroniska apparater. Kraftform Micro-handtag med kraft-, snabbvridnings- och precisionszon samt vridbar hätta för blixtsnabb snurrning.

leveransinnehåll:

- 3x elektriker-krysskruvmejslar, strl PH 000; PH 00; PH 0.
- 2x elektriker-TORX® BO-skrvmejslar, strl TX 8; TX 10.
- 1x elektriker-TORX PLUS®-skruvmejslar, strl 1.
- 2x elektriker-spårskruvmejslar, strl 0,35×2,5; 0,23×1,5.
- 2x elektriker-hylsnycklar, strl 2,5; 3,0.
- 1x Kraftform Micro-skrvmejsel för Microstix®-skruvar, strl m×40.
- 1x urdragare.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------|-------------------------|
| Drivprofil | Skrvmejsel för Phillips |
|------------|-------------------------|

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Drivprofil | Skruvmejsel för TORX®-skruvar med hål |
| Drivprofil | Spårskruvmejsel |
| Drivprofil | 6-kant-hylsnycklar |
| Drivprofil | Skruvmejsel för Microstix®-skruvar |
| Antal skruvmejslar | 12 |
| tillverkarens beteckning | Kraftform Micro 12 Electronics 1 |
| förpackning | Tygväska |
| Vridbar kåpa | ja |
| Produktslag | Skruvmejslar |