

Garant**CaraFin Flexible Diamant polerfil, Kornstorlek: D126µm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 529115 D126 |
| GTIN | 4045197994653 |
| Artikelklass | 51G |

Beskrivning**Utförande:**

Poleringsfiler med **flexibelt metallstomme**. Ovansida av **elastiskt PU-material**, ena sidan belagd med diamantkorn. Mycket homogen slipbild tack vare multikristallina diamanter.

Fördel:

Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor.

Användningsdata:

Idealisk för poleringsarbeten på konkava och konvexa ytor. Lämplig till **hårda material som hårdmetall, gjutgods, härdade stål, keramik och ickejärnmetaller**.

Teknisk beskrivning

| | |
|------------------------|-------------|
| Kornstorlek | D126 |
| finhetsgrad | Förpolering |
| Slipmedel | Diamant |
| Slipmedlets beteckning | D |
| Bredd | 14 mm |
| Längd | 165 mm |
| Produktslag | Diamantfil |

Användardata

| | Lämplighet | V _c | ISO-kod |
|--------|------------|----------------|---------|
| Alu Mg | lämplig | | |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Stål < 900 N/mm ² | lämplig |
| Stål < 1400 N/mm ² | lämplig |
| Stål < 55 HRC | lämplig |
| Stål < 60 HRC | lämplig |
| Stål < 67 HRC | lämplig |
| Hårdmetall (HM) | lämplig |
| INOX | lämplig |
| Ti | lämplig |
| GG(G) | lämplig |
| CuZn | lämplig |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig |
| Lacker | lämplig |
| Uni | lämplig |