

**Garant****CaraFin Flexible Diamant polerfil, Kornstorlek: D64µm****Beställningsdata**

Ordernummer	529115 D64
GTIN	4045197994660
Artikelklass	51G

**Beskrivning****Utförande:**

Poleringsfiler med **flexibelt metallstomme**. Ovansida av **elastiskt PU-material**, ena sidan belagd med diamantkorn. Mycket homogen slibbild tack vare multikristallina diamanter.

**Fördel:**

Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor.

**Användningsdata:**

Idealisk för poleringsarbeten på konkava och konvexa ytor. Lämplig till **hårda material som hårdmetall, gjutgods, härdade stål, keramik och ickejärnmetaller**.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	D64
finhetsgrad	Polering
Slipmedel	Diamant
Slipmedlets beteckning	D
Bredd	14 mm
Längd	165 mm
Produktslag	Diamantfil

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		

Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 55 HRC	lämplig
Stål < 60 HRC	lämplig
Stål < 67 HRC	lämplig
Hårdmetall (HM)	lämplig
INOX	lämplig
Ti	lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig
Lacker	lämplig
Uni	lämplig