

Garant**CaraFin Diamant polerduk mjuk, 150×180 mm, Kornstorlek: D0,25µm****Beställningsdata**

Ordernummer	552785 D0,25
GTIN	4045197994615
Artikelklass	51G

Beskrivning**Utförande:**

CaraFin Diamant polerverktyg ensidigt belagda med **monokristallin diamant**. De bundna diamantkornen ger en klart **högre utnyttjandegrad** jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.

Mjuk polerduk för en **konturtrogen spegelglanspolering** hos ändpolerade ytor **på mjuka och repkänsliga** material.

Fördel:

Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor.

Diamant polerdukar (mikrofiber) ensidigt belagda med **monokristallin diamant**.

Användningsdata:

För snabb, torr handpolering.

För snabb, torr handpolering.

Teknisk beskrivning

Mått	150×180 mm
Slipmedlets beteckning	D
Kornstorlek	D0,25
Material	mikrofiber

finhetsgrad	Högglanspolering
Längd	180 mm
Bredd	150 mm
Produktnamnsattribut	150×180 mm
Produktslag	Polerduk

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		