

**Garant****CaraFin Diamant polerremсор elastisk, 25×120 mm, Kornstorlek: D64µm****Beställningsdata**

Ordernummer	557521 D64
GTIN	4045197994691
Artikelklass	51G

**Beskrivning****Utförande:**

**CaraFin Diamant polerverktyg** ensidigt belagda med **monokristallin diamant**. De bundna diamantkornen ger en klart **högre utnyttjandegrad** jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.

Självhäftande **polerband** Ovansida av **elastiskt PU-material**, ena sidan belagd med monokristallin diamant.

**Fördel:**

Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor.

Av högvärdig, **elastisk polyuretanskumplast**.

**Användningsdata:**

Med slipbandhållare nr 557900.

Lämplig för våt- och torrpolerering. **Konturtrogen finpolering** av finslipade eller fint svarvade ytor ( $R_z < 3\mu\text{m}$ ). Ett något förhöjt kontaktryck rekommenderas.

**Passar till:**

Flexibla slipbandhållare nr 557900.

**Teknisk beskrivning**

Slipmedlets beteckning	D
Bredd	25 mm
Längd	120 mm
Mått	25×120 mm
polersteg	Polering

Serie	CaraFin
Produktnamnsattribut	25×120 mm
Produktslag	Polerblock

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
Hårdmetall (HM)	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		