

**Handbrotschar set, nr 160150 med box H7, Antal brotschar: 6****Beställningsdata**

Ordernummer	160175 6
GTIN	4045197994806
Artikelklass	120

Beskrivning**Utförande:**

Med **vänsterspiral** 7– 8° och lång skärfas över 1/5 av skärlängden. Jämnt antal skär med oregelbundet avstånd för runda hål fria från kuggmärken. Den cylindriska stödlisten på ytterdiametern polerar hålet och styr brotschen.

Användningsdata:

För genomgående hål (inte för bottenhål). Även lämplig för avbrutna hål.

Innehåll:

Vardera 1 handbrotsch: storlek 3; 4; 5; 6; 8; 10

leveransinnehåll:

Handbrotschsats med 6 delar i låda.

Teknisk beskrivning

Antal brotschar	6
Borrtolerans	H7
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 206 B

Spiralvinkel	7-8 grad
Användning vid håltyp	vid genomgående hål
Produktslag	Phillips-BIT

Tillbehör

HandbrottschH7 Nominell Ø DC 6 mm	160150 6
HandbrottschH7 Nominell Ø DC 10 mm	160150 10
HandbrottschH7 Nominell Ø DC 5 mm	160150 5
HandbrottschH7 Nominell Ø DC 8 mm	160150 8
HandbrottschH7 Nominell Ø DC 3 mm	160150 3
HandbrottschH7 Nominell Ø DC 4 mm	160150 4