

Garant**Momentnyckel utan skala med omställbart spärrhuvud, maximalt vridmoment: 10Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	657460 10
GTIN	4045197995971
Artikelklass	61E

Beskrivning**Utförande:**

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Ställ in önskat vridmoment med hjälp av inställningsverktyg nr 657452 storlek 1 i kombination med en lämplig kontrollapparat. Fast monterat **omställbart spärrhuvud** med utstötare – **för höger- och vänsterdragning**. Momentnyckel bara med högerutläsning.

Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckeln sin "signalanordning" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar till ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

$\pm 2 \%$ av inställt värde.

Skärdata:**Förklaring till ritningen och formeln:**

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

l_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

l_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Teknisk beskrivning

vikt	190 g
fyrkantsfäste	1/4 tum
mätnoggrannhet vridmoment	±2 %
momentintervall	2 - 10 Nm
maximalt vridmoment	10 Nm
Dragriktning	Högerdragning
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	utlösande
mätmetod	vridmoment
totallängd L	155 mm
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
omkopplingsbar avläsning	Nm
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [I ₃]	112 mm
Utlösningens värdejusterbarhet	förinställd
Utlösningens princip	mekanisk kortvägsutlösning
Inställning av utlösningens värde	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Loggbara data	nej
Utlösningssignal	haptisk
Utlösningssignal	haptisk
Mätteknik	mekanisk
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

Inställning Momentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
DAkS-kalibrering Momentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
	020090 400

Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	
DAkKS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020190 1000

Tillbehör

Inställningsnyckel för vridmoment Typ 1	657455 1
---	----------