

Garant**Momentnyckel utan skala med omställbart spärrhuvud, maximalt vridmoment: 100Nm****Beställningsdata**

Ordernummer	657460 100
GTIN	4045197996008
Artikelklass	61E

Beskrivning**Utförande:**

Enarmad momentnyckel utan inställningsskala. Ställ in önskat vridmoment med hjälp av inställningsverktyg nr 657452 storlek 1 i kombination med en lämplig kontrollapparat. Fast monterat **omställbart spärrhuvud** med utstötare – **för höger- och vänsterdragning**. Momentnyckel bara med högerutläsning.

Funktion:

När inställt åtdragningsmoment nåtts utlöser momentnyckeln sin "signalanordning" (touch-ljud) och är därefter genast klar för fortsatt arbete.

Användningsdata:

För kontrollerad dragning av skruvar till ett förinställt vridmoment vid seriearbeten.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Noggrannhet:

$\pm 2\%$ av inställt värde.

Skärdata:**Förklaring till ritningen och formeln:**

L_1 = spaklängd exkl. insticksverktyg

L_2 = justerat stickmått på momentnyckeln

L_3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått

L_4 = insticksverktygets stickmått

L = verktygets totala längd

T_1 = vridmoment som ska ställas in

T_2 = föreskrivet vridmoment

Teknisk beskrivning

momentintervall	20 - 100 Nm
maximalt vridmoment	100 Nm
mätnoggrannhet vridmoment	±2 %
Dragriktning	Högerdragning
fyrkantsfäste	1/2 tum
vikt	550 g
Utlösningens värdets justerbarhet	förinställd
Anslutningsform	Drivningsfyrkant (spärnyckel)
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	utlösande
omkopplingsbar avläsning	Nm
mätmetod	vridmoment
Inställning av utlösningens värdet	utan inställningsskala (kräver kontrollapparat)
Spaklängd inklusive stickmått för fabrikskalibrering [L ₃]	310 mm
total längd L	404 mm
Utlösningens princip	mekanisk kortvägsutlösning
Kalibrering	O6
Kalibrering	O7
Loggbara data	nej
Mätteknik	mekanisk
Utlösningssignal	haptisk
Utlösningssignal	haptisk
Produktslag	Momentnyckel

Tjänster

DAkS-kalibrering Momentnyckel maximalt vridmoment 1000 Nm	020020 1000
Kalibrering och inställning Momentnyckel utan skala maximalt vridmoment 400 Nm	020090 400

InställningMomentnyckel utan skala Typ SET	020080 SET
DAkKS-Kalibrering och inställningMomentnyckel utan skala maximalt vridmoment 1000 Nm	020190 1000

Tillbehör

Inställningsnyckel för vridmoment Typ 1	657455 1
---	----------