



Klimatmätare Luftflödeset, Typ: FR



Beställningsdata

Ordernummer	474162 FR
GTIN	4029547019371
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Klimatmätare Testo 440 för mätning av **flödes hastighet och flöde i ventilationskanalen (m/s, m³/h)**. Impellermätsond 16 mm för mätning av större luftflöden upp till 50 m/s.

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Klimatmätare Testo 440 nr 474141 storlek 440, 3 st batterier typ AA, USB-kabel, väska nr 474161 storlek K och kalibreringsprotokoll. Impellersond nr 474152 storlek FR

Teknisk beskrivning

mätområde	0,6 - 50 m/s
Felgräns (m/s + % av mätvärdet)	±0,2 + 1 % (0,6 till 40 m/s) ±0,2 + 2 % (40,1 till 50 m/s) m/s
arbetstemperatur	-10 - 70 °C
IP-skyddsklass	IP 54
Energiförsörjning	Batteridrivna

Antal ingående batterier	3
Batterityp	Mignon, AA
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Kalibrering	Pris på förfrågan
Produktslag	Klimatmätare

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------