



Klimatmätare Fukt-/temperaturset, Typ: FT



Beställningsdata

Ordernummer	474164 FT
GTIN	4029547019395
Artikelklass	47B

Beskrivning

Utförande:

Klimatmätare Testo 440 och fukt-/temperatursond **för mätning av fuktighet och temperatur i lager-, kyl- och arbetsutrymmen samt i ventilationskanaler.**

Funktion:

IP54: Skydd mot strilande vatten från alla riktningar och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

Klimatmätare Testo 440 nr 474141 storlek 440, 3 st Mignon-batterier typ AA, USB-kabel, fukt- och temperatursond nr 474148 storlek FT, väska nr 474161 storlek K och kalibreringsprotokoll.

Teknisk beskrivning

felgräns fuktighet	±2 %
felgräns temperatur	± 0,5 °C
mätområde temperatur	-20 - 70 °C
mätområde fuktighet	0 - 100 %
IP-skyddsklass	IP 54

Energiförsörjning	Batteridriven
Batterityp	Mignon, AA
Antal ingående batterier	3
Kalibrering	Pris på förfrågan
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Bluetooth-gränssnitt
Produktslag	Fukt- och temperaturgivare

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
--	------------