



## Slim-skruvdragarsats för Torx®, Classic, isolerad, Antal skruvmejslar: 3



### Beställningsdata

Ordernummer	625758 3
GTIN	7610733273867
Artikelklass	63D

### Beskrivning

#### Utförande:

**Krafthandtag** med handvänlig och greppsäker elastomermantel och kärna av extra seg och slagtålig polypropen. **Klinga** av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Handtag och klingar **helisolerade upp till 1000 V enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**.

**Mindre klingdiameter med integrerad skyddsisolering** för djupt liggande skruv- och fjäderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det främre klingområdet).

#### Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000 V.

#### Innehåll:

Vardera 1 skruvdragare nr 625753: storlek TX10; TX15; TX20

### Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	3
Serie	Classic VDE
Norm	SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Drivprofil	Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag	Skruvmejslar

### Tillbehör

Slim-skruvdragare för Torx®, Classic, isolerad Torx®-profil  
TX20

625753 TX20

Slim-skruvdragare för Torx®, Classic, isolerad Torx®-profil  
TX10

625753 TX10

Slim-skruvdragare för Torx®, Classic, isolerad Torx®-profil  
TX15

625753 TX15