



Slim-elektrikerskruvmejslar, sortiment, 6 delar för spår och Pozidriv, helisolerade, Antal skruvmejslar: 4/2



Beställningsdata

Ordernummer	667074 4/2
GTIN	7610733273850
Artikelklass	63E

Beskrivning

Utförande:

Smalt handtag med hudvänlig elastomermantel och slagtålig polypropenkärna. Handtag och klinga **helisolerade upp till 1000 V** enligt **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering för djupt liggande skruv- och fjäderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det främre klingområdet).

Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000V.

leveransinnehåll:

Vardera 1 spårskruvmejsel Slim nr 663003 storlek 3,5; 4; 5,5; 6,5.

Vardera 1 Pozidriv-skruvmejsel nr 668382 storlek 1 och 2.

Teknisk beskrivning

Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Pozidriv-skruvmejsel
Antal skruvmejslar	6
tillverkarens beteckning	Classic VDE Slim skruvdragare
Norm	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Produktslag	Skruvmejslar

Tillbehör

Slim-skruvdragare för Pozidriv, Classic isolerad
krysspårstorlek 1

668382 1

Slim elektrikerskruvdragare för spår, Classic isolerad
mejselbredd b 4 mm

663003 4

Slim elektrikerskruvdragare för spår, Classic isolerad
mejselbredd b 6,5 mm

663003 6,5

Slim elektrikerskruvdragare för spår, Classic isolerad
mejselbredd b 3,5 mm

663003 3,5

Slim elektrikerskruvdragare för spår, Classic isolerad
mejselbredd b 5,5 mm

663003 5,5

Slim-skruvdragare för Pozidriv, Classic isolerad
krysspårstorlek 2

668382 2