

**Garant****Centrumborr HSS B, obelagd, Nominell Ø DC k12: 2,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	111520 2,5
GTIN	4045197000910
Artikelklass	11A

**Beskrivning****Utförande:**

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke.

**Med extra eggförstärkning** (120° försänkingsvinkel), spiralformat.**Teknisk beskrivning**

Matning f i stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm/v
Nominell Ø D <sub>c</sub>	2,5 mm
för arbetsstyckes-Ø	20 – 30 mm
Antal skär Z	2
Skafttolerans	h7
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	10 mm
totallängd L	56 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 333
Typ	B
Tolerans nom.-Ø	k12
Försänkingsvinkel	120 grad
Skärriktning	Höger

Skaft	Cylindriskt skaft med h7
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Centrerborrar

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig	8 m/min	P
CuZn	lämplig	80 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		