



## Slim-elektrikerskruvmejslar, sortiment, 6 delar för spår och Phillips, helisolerade, Antal skruvmejslar: 4/2



### Beställningsdata

Ordernummer	667072 4/2
GTIN	7610733273843
Artikelklass	63E

### Beskrivning

#### Utförande:

Smalt handtag med hudvänlig elastomermantel och slagtålig polypropenkärna. Handtag och klinga **helisolerade upp till 1000 V** enligt **DIN EN 60900 / VDE 0682-201**.

**Reducerad klingdiameter med integrerad skyddsisolering** för djupt liggande skruv- och fjäderelement (klingdiameter = isoleringsdiameter i det främre klingområdet).

#### Användningsdata:

För arbeten vid spänningar upp till 1000V.

#### leveransinnehåll:

Vardera 1 spårskruvmejsel Slim nr 663003 storlek 3,5; 4; 5,5; 6,5.

Vardera 1 skruvmejsel för Phillips nr 668372 storlek 1 och 2.

### Teknisk beskrivning

Antal skruvmejslar	6
Drivprofil	Spårskruvmejsel
Drivprofil	Skruvmejsel för Phillips
tillverkarens beteckning	Classic VDE Slim skruvdragare
Norm	DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Produktslag	Skruvmejslar

## Tillbehör

Slim-skruvdragare för Phillips, Classic isolerad krysspårstorlek 2

668372 2

Slim-skruvdragare för Phillips, Classic isolerad krysspårstorlek 1

668372 1

Slim elektrikerskruvdragare för spår, Classic isolerad mejselbredd b 5,5 mm

663003 5,5

Slim elektrikerskruvdragare för spår, Classic isolerad mejselbredd b 4 mm

663003 4

Slim elektrikerskruvdragare för spår, Classic isolerad mejselbredd b 6,5 mm

663003 6,5

Slim elektrikerskruvdragare för spår, Classic isolerad mejselbredd b 3,5 mm

663003 3,5