



## Sladdlöst blindnitverktyg M12BPRT, Typ: M12BPRT



### Beställningsdata

Ordernummer	770450 M12BPRT
GTIN	4058546223502
Artikelklass	03L

### Beskrivning

#### Utförande:

Sladdlöst verktyg för flexibel användning.

#### Fördel:

- **LED-lampa för belysning av arbetsområdet.**
- **Integrerad bältesklämma.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive litiumjonbatterier nr 073814 MB12 och laddare i plastlåda. Munstycken 2,4, 3,2, 4,0, 4,8 mm.

#### OBS!:

Passande reservbatterier och laddare finns under nr 073814, 073815, 073829, 073839 och 073840. Version utan batteri och utan laddare finns under nr 770450 M12BPRT-0.

### Teknisk beskrivning

för blindnitar av alla material	4,8 mm
nitningskraft	9000 N
slaglängd	20,32 mm

vikt inklusive batteri	2,1 kg
Batterispänning	12 V
Batterityp	Litiumjon
Antal ingående batterier	1
batterikapacitet	2 Ah
Energiförsörjning	Batteridriven
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 12 V
förpackning	Systemväska (HD = Heavy Duty)
Produktslag	Blindnitapparat

## Tillbehör

Litiumjon system M12B6 Batterityp MB12	073829 MB12
Litiumjon system M12B4 Batterityp MB12	073815 MB12
Litiumjon system M4B2/M12B2 Batterityp MB12	073814 MB12
Käftsats Typ 1	770452 1
Batteristartset Typ M12NRG4	073839 M12NRG4
Reservmunstycksset4 delar Antal skruvmejslar 4	770451 4
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC