

Garant**Centrumborr HSS A vänster, obelagd, Nominell Ø DC k12: 1,6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	111250 1,6
GTIN	4045197000460
Artikelklass	11A

Beskrivning**Utförande:**

Slipat och avbackat ur ett solitt stycke.

Vänsterskärande, spiralformat.**Teknisk beskrivning**

Nominell Ø D _c	1,6 mm
för arbetsstyckes-Ø	10 – 15 mm
Antal skär Z	2
Matning f i stål < 900 N/mm ²	0,02 mm/v
Skafttolerans	h7
Skaftdiameter D _s	4 mm
totallängd L	35,5 mm
Beläggning	obelagd
Skärmaterial	HSS
Norm	DIN 333
Typ	A
Tolerans nom.-Ø	k12
Försänkningvinkel	60 grad
Skärriktning	Vänster

Skaft	Cylindriskt skaft med h7
Invändig	nej
Färgring	Utan
Produktslag	Centrerborrar

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	lämplig	70 m/min	N
Alu (kortspånig)	lämplig	45 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	40 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	30 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	10 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	mindre lämplig	8 m/min	P
CuZn	lämplig	80 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	lämplig		