


**MIRKA****Slipskiva med karborrband (A) Flerhålrad, Ø 150 mm, Kornstorlek: 500****Beställningsdata**

Ordernummer	567557 500
GTIN	6416868702996
Artikelklass	56M

**Beskrivning****Utförande:**

Sliprondeller med **pappersbas**. Dammavvisande beläggning förhindrar igensättning i förtid. Baksidan är täckt med velour.

Slippappersrondell **MIRKA IRIDIUM®** med en blandning av keramikkorn (CER) och aluminiumoxidkorn (A), dammavvisande beläggning, hög avverknings effekt och långt serviceliv.

**Användningsdata:**

På **excenterslipmaskiner** med karborrfäste, t.ex. nr 567990 (dammutsug möjlig). Universell **allroundprodukt** för grov-, mellan- och finslipning av alla metall- och plastytor, lacksystem och trä.

Idealisk för **mjuka** och **hårda ytor**.

**Teknisk beskrivning**

Kornstorlek	500
skiv-Ø	150 mm
Serie	IRIDIUM®
Slipmedel	Keramikkorn (CER)

Slipmedel	Mineralpartiklar av aluminiumoxid (A)
Slipmedlets beteckning	Keramik
Slipmedlets beteckning	A
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
Produktnamnsattribut	Ø 150 mm
Dammutsugning möjlig	ja
maximal periferihastighet	40 m/s
Produktslag	Slippappersrondell

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Alu Mg	lämplig		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	mindre lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	mindre lämplig		
CuZn	lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	lämplig		
Trä	lämplig		
Lacker	lämplig		
Uni	lämplig		
torrt	lämplig		