



LED-Ex-pannlampa med batteri, Typ: EXH8



Beställningsdata

Ordernummer	081474 EXH8
GTIN	4058205007412
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Explosionsskyddad pannlampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.

Pannlampa, mycket bekväm att bära, kan fokuseras och med röd baklykta. Komfortabel "Magnetic Switch" för enkel användning med handskar och skyddsutrustning. Komfortabel "Magnetic Switch" för enkel användning med handskar och skyddsutrustning.

Pannlampa, mycket bekväm att bära, kan fokuseras, med röd baklykta.

Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

leveransinnehåll:

Inklusive batterier (3 × AA).

IP-skyddsklass: IP 68

Instrumentegenskap: lämplig för EX-område
tillverkarens beteckning: EXH8

ATEX-zon: Zon 0

ATEX-zon: Zon 20

Ljusflöde: 180 lm

Ljusflöde steg 2: 50 lm

brinntid: 15 h

Teknisk beskrivning

färg hus	svart
advanced Focus System (AFS)	ja
ATEX-zon	Zon 0
ATEX-zon	Zon 20
ljusflöde	180 lm
tillverkarens beteckning	EXH8
Energiförsörjning	Batteridrivna
Batterityp	Mignon, AA
Antal ingående batterier	3
Brinntid steg 2	40 h
Huvud-Ø	41 mm
Belysningsbredd	65 - 120 m
IP-skyddsklass	IP 68
vikt	345 g
bältesväska ingår i leveransen	nej
Ljusflöde steg 2	50 lm
återuppladdningsbar	nej
Instrumentegenskap	lämplig för EX-område
brinntid	15 h
Produktslag	Pannlampa

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081553 LR6
Alkali-mangan-batterisats Internationellt utförande LR6	081558 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081556 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081552 LR6
Alkali-mangan-batterisats Internationellt utförande LR6	081557 LR6

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081551 LR6
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR6	081559 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081554 LR6