



LED-Ex-ficklampa med batteri, Typ: EX4



Beställningsdata

Ordernummer	081484 EX4
GTIN	4058205000437
Artikelklass	04B

Beskrivning

Utförande:

Explosionsskyddad ficklampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.

Lamporna i den nya LED Lenser EX-serien är både maximalt dammtäta och vattentäta. Praktisk pennlampa med låg vikt och tryckknapp.

Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

Teknisk beskrivning

Antal ingående batterier	2
Batterityp	Micro, AAA
vikt	65 g
ljusflöde	50 lm
brinntid	7 h
tillverkarens beteckning	EX4
IP-skyddsklass	IP 68
färg hus	gul
bältesväska ingår i leveransen	nej
Huvud-Ø	20 mm
advanced Focus System (AFS)	nej

ATEX-zon	Zon 0
ATEX-zon	Zon 20
totallängd	140 mm
Instrumentegenskap	lämplig för EX-område
Belysningsbredd	35 m
Energiförsörjning	Batteridriven
Produktslag	Ficklampa

Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081554 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081551 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081552 LR3
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR3	081559 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081553 LR3