



## LED-Ex-ficklampa med batteri, Typ: EX7



### Beställningsdata

Ordernummer	081484 EX7
GTIN	4058205001243
Artikelklass	04B

### Beskrivning

#### Utförande:

Explosionskyddad ficklampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv. Lamporna i den nya LED Lenser EX-serien är både maximalt dammtäta och vattentäta. Ficklampa med patenterat Advanced Focus System för fokusering av ljuskäglan. Komfortabel "Magnetic Switch" för enkel användning med handskar och skyddsutrustning.

#### Funktion:

IP68: Skyddad mot långvarig nedsänkning i vatten (vattentät) och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskyddad.

### Teknisk beskrivning

Batterityp	Micro, AAA
tillverkarens beteckning	EX7
Antal ingående batterier	3
ljusflöde	60 - 200 lm
brinntid	16 - 45 h
IP-skyddsklass	IP 68
vikt	232 g
bältesväska ingår i leveransen	nej
Huvud-Ø	41 mm
färg hus	gul

ATEX-zon	Zon 0
ATEX-zon	Zon 20
advanced Focus System (AFS)	ja
totallängd	161 mm
Instrumentegenskap	lämplig för EX-område
Belysningsbredd	70 - 120 m
Energiförsörjning	Batteridrivna
Produktslag	Ficklampa

---

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081561 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081551 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081554 LR3
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR3	081559 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081552 LR3
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR3	081553 LR3