

Garant
Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M22X1

Beställningsdata

Ordernummer	130000 M22X1
GTIN	4045197998941
Artikelklass	10N

Beskrivning
OBS!:

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

Gängstigning	1 mm
totalängd L	140 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX

Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Gängdjup	66 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Antal spånspår	3
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	21 mm
Gäng-Ø	22 mm
Antal skär Z	3
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	18 mm
Gängtyp	MF
gänga	M22×1
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp