

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M25X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M25X1,25
GTIN	4045197999191
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftfyrkant □	14,5 mm
totallängd L	140 mm
Norm	DIN 376
Gäng-Ø	25 mm
Antal spånspår	4
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Kärnhåls-Ø	23,75 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G

Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Gängstigning	1,25 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	4
Gängdjup	75 mm
Gängtyp	MF
gänga	M25×1,25
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp