

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M30X1,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M30X1,75
GTIN	4045197999603
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	22 mm
Gäng-Ø	30 mm
Gängstigning	1,75 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX

Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
totallängd L	180 mm
Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	28,25 mm
Antal skär Z	4
Skafftyrkant □	18 mm
Gängdjup	90 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängtyp	MF
gänga	M30×1,75
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp