

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M36X1,75****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M36X1,75
GTIN	4045197000064
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Antal skär Z	4
Skärmaterial	HSS E
totallängd L	200 mm
Norm	DIN 376
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	28 mm
Gängstigning	1,75 mm
Skaftfyrcant □	22 mm
Gäng-Ø	36 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Gängdjup	108 mm
Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	34,25 mm
Gängtyp	MF
gänga	M36×1,75
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp