

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M32X0,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M32X0,5
GTIN	4045197999702
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	180 mm
Skafftyrkant □	20 mm
Gäng-Ø	32 mm
Gängstigning	0,5 mm
Kärnhåls-Ø	31,5 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H

Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Norm	DIN 376
Antal skär Z	4
Gängdjup	96 mm
Skärmaterial	HSS E
Skaftdiameter D _s	25 mm
Antal spånspår	4
Gängtyp	MF
gänga	M32×0,5
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp