

**Garant****Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M24X3****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M24X3
GTIN	4045197999146
Artikelklass	10N

**Beskrivning****OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 1 st

Specialtillverkning – inget återköp

**Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D <sub>s</sub>	18 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10

Toleransklass	6H +0,20
Antal spånspår	3
Gängdjup	72 mm
Skärmaterial	HSS E
Antal skär Z	3
totallängd L	160 mm
Skaftfyrkant □	14,5 mm
Norm	DIN 376
Kärnhåls-Ø	21 mm
Gängstigning	3 mm
Gäng-Ø	24 mm
Gängtyp	MF
gänga	M24×3
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp