

Garant**Maskingängtappar för genomgående hål, obelagd, MF: M12X1,25****Beställningsdata**

Ordernummer	130000 M12X1,25
GTIN	4045197998187
Artikelklass	10N

Beskrivning**OBS!:**

Leveranstid: 35 dagar

Minsta orderkvantitet: 2 st

Specialtillverkning – inget återköp

Teknisk beskrivning

totallängd L	110 mm
Kärnhåls-Ø	10,75 mm
Skaftdiameter D _s	9 mm
Norm	DIN 376
Antal skär Z	3
Antal spånspår	3
Gängdjup	36 mm
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05
Toleransklass	ISO 3 6G

Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
Toleransklass	6H +0,20
Skafftyrkant □	7 mm
Gängstigning	1,25 mm
Skärmaterial	HSS E
Gäng-Ø	12 mm
Gängtyp	MF
gänga	12
Beläggning	obelagd
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	B
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3×D vid genomgående hål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp